



## Source de lumière froide à LED, Type: F3000



### Données de commande

N° commande	492242 F3000
GTIN	4045197578235
Classe d'article	49K

### Description

#### Exécution:

Source de lumière froide très puissante, à intensité variable avec technologie à LED durable (>30000 h) et économe en énergie (5800 K). Boîtier métallique robuste, résistant et empilable. Prise ESD pour dévier les charges statiques. Luminances extrêmement élevées pour les spots. Commande à distance via la commande au pied ou USB, ventilateur extrêmement silencieux. Fonctionnalité Shutter. Utilisation à la verticale possible. Filtre halogène en option pour simuler l'éclairage halogène 3500 k.

#### Livraison:

Source de lumière froide à LED, double conduit de lumière en col de cygne (Ø 4,5 mm, long. 550 mm) avec lentilles de focalisation intégrées. Avec câble secteur européen.

#### Accessoire(s):

Filtre halogène 492244 réf. FILTER, commande au pied 492244 réf. SWITCH et convertisseur de section 492244 réf. LINE.

#### Remarque(s):

Autres conduits de lumière, éclairages à fente, filtres de couleur et accessoires disponibles sur demande.

### Description technique

Poids	3,8 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur

Puissance absorbée	65 W
Puissance comparable à celle d'un éclairage halogène	> 150 W
Température de couleur	5800 K
Largeur totale	170 mm
Hauteur totale	98 mm
Longueur totale	196 mm
Intensité lumineuse	640 lm
Type de produit	Plafonnier pour instruments de mesure

---

## Accessoires

Accessoires pour sources de lumière froide à LED Type FILTER	492244 FILTER
Accessoires pour sources de lumière froide à LED Type LINE	492244 LINE
Accessoires pour sources de lumière froide à LED Type SWITCH	492244 SWITCH