

**Endoscope vidéo avec sonde flexible, Ø 5,5 mm, Longueur sonde: 2000mm****Données de commande**

N° commande	492925 2000
GTIN	4045197511812
Classe d'article	42L

Description**Exécution:**

Appareil de base avec écran LCD 3,5 pouces. Mode Zoom (1,5x), photos et vidéos enregistrables sur une carte mémoire SD. Sortie USB et AV pour transmission des données. Batterie lithium-ion rechargeable intégrée (3,7 V).

Livraison:

Mallette de transport robuste, étanche à l'eau et à la poussière. Carte mémoire SD, bloc d'alimentation (c.a. 100 – 240 V / 50 – 60 Hz) 492958, câble de données USB, câble AV, kit de nettoyage, batterie Li-Ion 492926.

Avec 1 sonde 492938 réf. 2000 (IP67), miroir de sonde vissable 492950 (70°, 90°, 110°) et aimant.

Description technique

Longueur	207 mm
Longueur sonde	2000 mm
Poids	0,558 kg
Largeur	118 mm
Profondeur de champ au point	16 – 60 mm

Résolution de l'écran	320×240 px
Hauteur	38 mm
Résolution caméra	640×480 px
Format d'image	JPEG / AVI (30 images/s)
Température de fonctionnement	0 - 50 °C
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Ø sonde	5,5 mm
Type de produit	Endoscopes

Accessoires

Adaptateur secteur pour endoscopes	492958
Sonde d'endoscope, flexible Longueur sonde 2000 mm	492940 2000
Sonde d'endoscope, flexible Longueur sonde 2000 mm	492938 2000
Sonde d'endoscope, semi-rigide Longueur sonde 1000 mm	492936 1000
Sonde d'endoscope, pliable, flexible Longueur sonde 1000 mm	492942 1000
Batterie lithium-ion	492926
Sonde d'endoscope, semi-rigide Longueur sonde 1000 mm	492934 1000