

HOLEX**Endoscope vidéo avec affichage de la trame de mesure et sonde flexible, Ø 5,5 mm, Longueur sonde: 2000mm****Données de commande**

N° commande	492928 2000
GTIN	4045197565419
Classe d'article	42L

Description**Exécution:**

Appareil de base avec écran LCD 3,5 pouces et sonde flexible de 2 m de long (Ø 5,5 mm, direction de visée 0°). Tête de sonde robuste, étanche à l'eau (IP67), en acier inoxydable. Mode Zoom (2×), mode Miroir (Mirror). Angle d'ouverture d'image de 60°, réglage du contraste et de la luminosité, mode Image noir/blanc pour des images mieux contrastées, photos et vidéos enregistrables sur une carte mémoire SD, sorties USB et AV pour transmission de données et d'images. Sonde avec LED puissantes orientées à 0° vers l'avant et LED latérales dans la direction de visée à 90°.

Mode LED latérales: en cas d'utilisation du miroir de sonde vissable (110°), l'activation des LED latérales permet d'éliminer les réflexions parasites dans l'image.

Mode Trame de mesure: mesure d'un objet sur la surface de l'écran en association avec un palpeur de mesure. Dimensions du champ de mesure: 20×15 mm.

Mode d'éclairage: bouton de commande permettant d'allumer/éteindre l'éclairage. Pour utilisation dans de grandes cavités et/ou des endroits très sombres.

Rotation de l'image: rotation à 90° dans le sens horaire à l'aide du bouton de commande.

Utilisation:

Par ex., contrôle rapide de cordons de soudure. Identification immédiate des défauts pendant l'inspection.

Livraison:

Avec 1× sonde 492940 réf. 2000 (IP67), mallette de transport, miroir de sonde vissable (110°), carte mémoire SD, palpeur de mesure, câble de données USB, kit de nettoyage et 4 piles 081551 réf. LR6.

Description technique

Hauteur	55 mm
Largeur	123 mm
Longueur sonde	2000 mm
Profondeur de champ au point	16 – 60 mm
Longueur	275 mm
Résolution de l'écran	320×240 px
Poids	0,37 kg
Résolution caméra	640×480 px
Format d'image	JPEG / AVI (30 images/s)
Température de fonctionnement	0 - 60 °C
Nombre de piles incluses	4
Code art. piles/batteries incluses	081551 LR6
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ø sonde	5,5 mm
Type de produit	Endoscopes

Accessoires

Sonde d'endoscope, semi-rigide Longueur sonde 1000 mm	492936 1000
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
Sonde d'endoscope, flexible Longueur sonde 2000 mm	492940 2000
Sonde d'endoscope, pliable, flexible Longueur sonde 1000 mm	492942 1000
Sonde d'endoscope, semi-rigide Longueur sonde 1000 mm	492934 1000

