



Polisseuse d'angle WPO, Type: 72214950



Données de commande

N° commande	077712 72214950
GTIN	4014586862743
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

- Réglage progressif, électronique de la vitesse de rotation pour une utilisation optimale de l'outil en place.
- Avec broche de fixation, également utilisable comme satineuse complète pour travaux en longueur.
- Stabilité maximale de la vitesse de rotation dans tous les cas via la plage de réglage globale.
- Verrouillage du démarrage automatique protégeant contre une remise sous tension non contrôlée après une coupure de courant.

Livraison:

Polisseuse d'angle Fein WPO 14-25E, poignée supplémentaire. 1 valise de transport, 1 support (basculant), arceau de protection, broche de fixation pour rouleaux et galets avec rainures multiples (100 mm), cylindre abrasif élastique (100×100 mm, grain 60), cylindre en nylon à lamelles (100×100 mm, grain 180), plateau-support avec support auto-agrippant (Ø 115 mm, M14), 1 disque en nylon avec plis 30×150 mm, broche de fixation 15-50 mm, 10 disques nylon avec adhésif (Ø 115 mm fin).

Accessoire(s):

Kit standard pour les surfaces, 077718 réf. F. Kit de satinage pour les profilés, 077718 réf. S. Kit de polissage, 077718 réf. P. Kit de tuyauterie, 077718 réf. R.

Description technique

Puissance absorbée	1200 W
Référence fabricant	Kit de démarrage WPO - Acier spécial
Poids	2,4 kg
Porte-outils	M14
Ø maximal outil à polir	250 mm
Vibrations maximales suivant EN	3,5 m/s ²
Plage de vitesses de rotation	900 - 2500 min ⁻¹
Emballage	Valise
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Polisseuse

Accessoires

Kit Acier spécial pour polisseuse d'angle WPO Type S	077718 S
Kit Acier spécial pour polisseuse d'angle WPO Type F	077718 F
Kit Acier spécial pour polisseuse d'angle WPO Type R	077718 R