



## Lime de précision plate, Longueur sans crochet / taille suisse: 150/0



### Données de commande

|                  |              |
|------------------|--------------|
| N° commande      | 520100 150/0 |
| GTIN             | 613548065723 |
| Classe d'article | 53B          |

### Description

#### Exécution:

**Les limes de précision suisses** répondent aux exigences les plus strictes en termes de précision de forme et de taille, de rendement et de durée de vie. Acier spécial présentant une dureté de **65-66 HRC**. A la différence des limes d'atelier, elles possèdent pour leurs applications des **formes définies avec précision**, un angle de taille spécial et un grand choix de tailles différentes. On obtient ainsi constamment des surfaces lisses pour des performances maximales. **Taillées sur 3 côtés; tronquées à l'avant.**

### Description technique

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Section                          | 18,5×4 mm          |
| Longueur sans queue              | 150 mm             |
| Correspond à la taille allemande | 1 – 2              |
| Type de produit                  | Limes de précision |

### Données utilisateur

|                                | Adéquation | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--------------------------------|------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | adaptée    |                |          |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée    |                |          |
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adaptée    |                |          |
| Acier < 55 HRC                 | adaptée    |                |          |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Acier < 60 HRC  | adaptée             |
| Acier < 67 HRC  | moyennement adaptée |
| INOX            | adaptée             |
| Ti              | moyennement adaptée |
| Fonte GG(G)     | adaptée             |
| CuZn            | adaptée             |
| Plastique, PRFV | adaptée             |
| Bois            | adaptée             |
| Uni             | moyennement adaptée |

## Accessoires

|  |               |
|--|---------------|
| Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 80X20 mm  | 576000 80X20  |
| Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 115X40 mm | 576000 115X40 |