

**VALTITAN Lime de précision pilier, Longueur sans crochet / taille suisse: 150/0****Données de commande**

N° commande	521150 150/0
GTIN	613548062036
Classe d'article	53B

Description**Exécution:**

Limes de précision hautes performances VALTITAN avec une résistance à l'usure très élevée grâce à une dureté de surface de **1200 HV**. La forme particulière des dents empêche l'encrassement de la lime. Excellent enlèvement de copeaux et durée de vie maximale. Quasi inoxydables, elles peuvent être utilisées dans des environnements fortement soumis à la corrosion. Ne laissent aucun résidu susceptible de rouiller.

Taille sur côtés plats; tronquées à l'avant.

Description technique

Section	12x4 mm
Longueur sans queue	150 mm
Correspond à la taille allemande	1 – 2
Type de produit	Limes de précision

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		

Acier < 60 HRC	adaptée
Acier < 67 HRC	adaptée
INOX	adaptée
Ti	adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Plastique, PRFV	adaptée
Bois	adaptée
Uni	adaptée

Accessoires

Manche de lime en plastique Longueur totale 90 mm	519510 90
Manche de lime ergonomique bicomposants Longueur totale 110 mm	519600 110
Manche de lime en bois dur Longueur totale 120 mm	519400 120
Manche de lime en plastique Longueur totale 110 mm	519550 110
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 100X25 mm	576000 100X25
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 115X40 mm	576000 115X40
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 80X20 mm	576000 80X20
Manche de lime en plastique Longueur totale 100 mm	519510 100