



Lime de précision pilier mince, Longueur sans crochet / taille suisse: 250/2



Données de commande

N° commande	522100 250/2
GTIN	613548064757
Classe d'article	53B

Description

Exécution:

Les limes de précision suisses répondent aux exigences les plus strictes en termes de précision de forme et de taille, de rendement et de durée de vie. Acier spécial présentant une dureté de **65-66 HRC**. A la différence des limes d'atelier, elles possèdent pour leurs applications des **formes définies avec précision**, un angle de taille spécial et un grand choix de tailles différentes. On obtient ainsi constamment des surfaces lisses pour des performances maximales. **Taille sur côtés plats; tronquées à l'avant.**

Description technique

Longueur sans queue	250 mm
Section	9,3×4,3 mm
Correspond à la taille allemande	4
Type de produit	Limes de précision

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		

Acier < 60 HRC	adaptée
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée
INOX	adaptée
Ti	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Plastique, PRFV	adaptée
Bois	adaptée
Uni	moyennement adaptée

Accessoires

Manche de lime en plastique Longueur totale 125 mm	519510 125
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 100X25 mm	576000 100X25
Manche de lime en plastique Longueur totale 110 mm	519510 110
Manche de lime ergonomique bicomposants Longueur totale 120 mm	519600 120
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 115X40 mm	576000 115X40
Manche de lime en bois dur Longueur totale 140 mm	519400 140
Manche de lime en plastique Longueur totale 110 mm	519550 110
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 80X20 mm	576000 80X20
Manche de lime en plastique Longueur totale 120 mm	519550 120
Manche de lime ergonomique bicomposants Longueur totale 110 mm	519600 110