

Gabarit de réglage pour pieds à coulisse, Ø int. / ext.: 10/30mm



Données de commande

N° commande	481405 10/30
GTIN	4045197227942
Classe d'article	48B

Description

Exécution:

Trempé, rectifié et rodé. Pour le **contrôle rapide de la précision** des pointes et becs de mesure et de la profondeur d'un pied à coulisse.

Description technique

Profondeur d'alésage	10,00 ±0,01 mm
Ø ext.	30,00 ±0,002 mm
Ø int.	10,00 ±0,002 mm
Surface	trempé, rectifié et rodé
Etalonnage	L13
Type de produit	Etalon de réglage pour pied à coulisse

Services

EtalonnageGabarits de réglage Type E	028680 E
--------------------------------------	----------

