

**Bande abrasive Cubitron™II 994F, 75×2000 mm, Grain: 36****Données de commande**

N° commande	558445 36
GTIN	4046719801565
Classe d'article	53S

Description**Exécution:**

Bande abrasive Cubitron™ II 994F avec grain de céramique pur de forme précise sur un support tissu-polyester ZF extrêmement solide. Bande abrasive hautes performances présentant une stabilité élevée des arêtes pour **travaux de chanfreinage et de ponçage abrasif difficiles** sur l'**aluminium** (avec graisse de ponçage 558190 ALU) et l'**acier**. Sans échauffement grâce à l'adjuvant de polissage.

Polyester ZF (très robuste) avec stabilité des arêtes élevées, aucun glissement de la bande.

Spécialement conçu pour le traitement de l'aluminium.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faut de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.

Description technique

Grain	36
Série	Cubitron™II 994F

Abrasifs	Grain de céramique
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Largeur bande abrasive	75 mm
Longueur bande abrasive	2000 mm
Attribut des noms de produit	75×2000 mm
Type de produit	Bande abrasive

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée	35-40 m/s	
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	32-38 m/s	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	20-25 m/s	P
Acier < 55 HRC	adaptée	32-38 m/s	H
Acier < 60 HRC	adaptée	25-30 m/s	H
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		