

RENISHAW**Stylet à bille rubis Longueur 10/11 mm, Ø bille D: 4mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 494220 4 |
| GTIN | 2050000973413 |
| Classe d'article | 49F |

Description**Exécution:**

Stylet à bille rubis avec raccord fileté M2

Remarque(s):

Autres stylets dans d'autres dimensions et types de queues disponibles sur demande.

Description technique

| | |
|-------------------------------|---------|
| Poids | 0,4 g |
| Ø bille D | 4 mm |
| Ø corps (S) | 1,5 mm |
| Longueur de travail effective | 10 mm |
| Matière de la tige | Acier |
| Longueur L | 10 mm |
| Raccord fileté | M2 |
| Matériau pointe | Rubis |
| Type de produit | Palpeur |

Accessoires

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Rallonge de stylet Longueur 40 mm | 494214 40 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|--|--------------|
| Kit de nettoyage de palpeurs | 494240 |
| Adaptateur Type M3/M2 | 494218 M3/M2 |
| Support de palpeur à 5 directions M2 Type M2/5 | 494219 M2/5 |
| Rallonge de stylet Longueur 30 mm | 494214 30 |
| Rallonge de stylet Longueur 10 mm | 494214 10 |
| Rallonge de stylet Longueur 20 mm | 494214 20 |