

RENISHAW**Stylet à bille rubis Longueur 10/11 mm, Ø bille D: 0,3mm****Données de commande**

N° commande	494220 0,3
GTIN	2050000973604
Classe d'article	49F

Description**Exécution:**

Stylet à bille rubis avec raccord fileté M2

Remarque(s):

Autres stylets dans d'autres dimensions et types de queues disponibles sur demande.

Description technique

Poids	0,3 g
Ø bille D	0,3 mm
Longueur de travail effective	2 mm
Ø corps (S)	0,2 mm
Matière de la tige	Carbure
Longueur L	10 mm
Raccord fileté	M2
Matériau pointe	Rubis
Type de produit	Palpeur

Accessoires

Rallonge de stylet Longueur 20 mm	494214 20
-----------------------------------	-----------

Kit de nettoyage de palpeurs	494240
Rallonge de stylet Longueur 30 mm	494214 30
Adaptateur Type M3/M2	494218 M3/M2
Support de palpeur à 5 directions M2 Type M2/5	494219 M2/5
Rallonge de stylet Longueur 40 mm	494214 40
Rallonge de stylet Longueur 10 mm	494214 10