



## Lime de précision Habilis Longueur totale 215 mm, SH 00 / DH 1, Type: 1



### Données de commande

N° commande	527060 1
GTIN	613548056202
Classe d'article	53B

### Description

#### Exécution:

**Limes de précision suisses** avec précision de forme et de taille, performances et durée de vie optimales. Formes similaires à celles des limes aiguilles, mais avec **queue résistante, forgée** carrée ou hexagonale et **section transversale renforcée**.

#### Manche inutile.

#### Utilisation:

Particulièrement adaptées pour la fabrication d'outils et de moules, en raison de formes étroites et pointues. Les **limes de précision Habilis** permettent d'exercer une **pression équivalente** aux limes aiguilles.

### Description technique

Longueur totale	215 mm
Section	10,0x2,6 mm
Forme	plate
Surfaces de limage	4
Taille suisse	00
Correspond à la taille allemande	1
Attribut des noms de produit	SH 00 / DH 1
Avec manche de lime	non
Manche de lime nécessaire	non
Type de produit	Limes de précision

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Uni	moyennement adaptée		