



## Lime de précision pilier extra mince, Longueur sans crochet / taille suisse: 200/00



### Données de commande

N° commande	523100 200/00
GTIN	613548065297
Classe d'article	53B

### Description

#### Exécution:

**Les limes de précision suisses** répondent aux exigences les plus strictes en termes de précision de forme et de taille, de rendement et de durée de vie. Acier spécial présentant une dureté de **65-66 HRC**. A la différence des limes d'atelier, elles possèdent pour leurs applications des **formes définies avec précision**, un angle de taille spécial et un grand choix de tailles différentes. On obtient ainsi constamment des surfaces lisses pour des performances maximales. **Taille sur côtés plats; tronquées à l'avant.**

### Description technique

Section	6,3×2,8 mm
Longueur sans queue	200 mm
Correspond à la taille allemande	1
Type de produit	Limes de précision

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		

Acier < 60 HRC	adaptée
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée
INOX	adaptée
Ti	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Plastique, PRFV	adaptée
Bois	adaptée
Uni	moyennement adaptée

## Accessoires

Manche de lime en bois dur Longueur totale 120 mm	519400 120
Manche de lime ergonomique bicomposants Longueur totale 110 mm	519600 110
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 100X25 mm	576000 100X25
Manche de lime en plastique Longueur totale 110 mm	519510 110
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 115X40 mm	576000 115X40
Manche de lime en plastique Longueur totale 100 mm	519510 100
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 80X20 mm	576000 80X20
Manche de lime en plastique Longueur totale 110 mm	519550 110