



## Lime de précision feuille de sauge, Longueur sans crochet / taille suisse: 150/2



### Données de commande

N° commande	526500 150/2
GTIN	613548071946
Classe d'article	53B

### Description

#### Exécution:

**Les limes de précision suisses** répondent aux exigences les plus strictes en termes de précision de forme et de taille, de rendement et de durée de vie. Acier spécial présentant une dureté de **65-66 HRC**. A la différence des limes d'atelier, elles possèdent pour leurs applications des **formes définies avec précision**, un angle de taille spécial et un grand choix de tailles différentes. On obtient ainsi constamment des surfaces lisses pour des performances maximales. **Pointu vers l'avant.**

### Description technique

Section	14,8×5 mm
Longueur sans queue	150 mm
Correspond à la taille allemande	3 – 4
Type de produit	Limes de précision

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		

Acier < 60 HRC	adaptée
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée
INOX	adaptée
Ti	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Plastique, PRFV	adaptée
Bois	adaptée
Uni	moyennement adaptée

## Accessoires

Manche de lime en plastique Longueur totale 100 mm	519510 100
Manche de lime ergonomique bicomposants Longueur totale 110 mm	519600 110
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 80X20 mm	576000 80X20
Manche de lime en plastique Longueur totale 110 mm	519550 110
Manche de lime en plastique Longueur totale 90 mm	519510 90
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 100X25 mm	576000 100X25
Manche de lime en bois dur Longueur totale 120 mm	519400 120
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 115X40 mm	576000 115X40