



Lime de précision ronde, Longueur sans crochet / taille suisse: 125/2



Données de commande

N° commande	525500 125/2
GTIN	613548069998
Classe d'article	53B

Description

Exécution:

Les limes de précision suisses répondent aux exigences les plus strictes en termes de précision de forme et de taille, de rendement et de durée de vie. Acier spécial présentant une dureté de **65-66 HRC**. A la différence des limes d'atelier, elles possèdent pour leurs applications des **formes définies avec précision**, un angle de taille spécial et un grand choix de tailles différentes. On obtient ainsi constamment des surfaces lisses pour des performances maximales.

Pointu vers l'avant.

Correspond à la taille allemande: 3 – 4

Diamètre: 4,85 mm

Description technique

Diamètre	4,85 mm
Longueur sans queue	125 mm
Correspond à la taille allemande	3 – 4
Type de produit	Limes de précision

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		

Acier < 55 HRC	adaptée
Acier < 60 HRC	adaptée
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée
INOX	adaptée
Ti	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Plastique, PRFV	adaptée
Bois	adaptée
Uni	moyennement adaptée

Accessoires

Manche de lime en plastique Longueur totale 90 mm	519510 90
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 80X20 mm	576000 80X20
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 115X40 mm	576000 115X40
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 100X25 mm	576000 100X25