



## Lime de précision Habilis Longueur totale 215 mm, SH 1 / DH 3, Type: 5



### Données de commande

N° commande	527070 5
GTIN	613548056271
Classe d'article	53B

### Description

#### Exécution:

**Limes de précision suisses** avec précision de forme et de taille, performances et durée de vie optimales. Formes similaires à celles des limes aiguilles, mais avec **queue résistante, forgée** carrée ou hexagonale et **section transversale renforcée**.

#### Manche inutile.

#### Utilisation:

Particulièrement adaptées pour la fabrication d'outils et de moules, en raison de formes étroites et pointues. Les **limes de précision Habilis** permettent d'exercer une **pression équivalente** aux limes aiguilles.

### Description technique

Forme	carrée
Section	6,0x6,0 mm
Longueur totale	215 mm
Taille suisse	1
Correspond à la taille allemande	3
Attribut des noms de produit	SH 1 / DH 3
Type de produit	Limes de précision

### Données utilisateur

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
--	-------------------	----------------------	-----------------

Alu Mg	adaptée
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 55 HRC	adaptée
Acier < 60 HRC	adaptée
Acier < 67 HRC	adaptée
INOX	adaptée
Ti	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Plastique, PRFV	adaptée
Bois	adaptée
Uni	moyennement adaptée