



Lime de précision mi-ronde, Longueur sans crochet / taille suisse: 200/4



Données de commande

| | |
|------------------|--------------|
| N° commande | 525000 200/4 |
| GTIN | 613548069615 |
| Classe d'article | 53B |

Description

Exécution:

Les limes de précision suisses répondent aux exigences les plus strictes en termes de précision de forme et de taille, de rendement et de durée de vie. Acier spécial présentant une dureté de **65-66 HRC**. A la différence des limes d'atelier, elles possèdent pour leurs applications des **formes définies avec précision**, un angle de taille spécial et un grand choix de tailles différentes. On obtient ainsi constamment des surfaces lisses pour des performances maximales. **Taillées sur tous les côtés; pointues vers l'avant.**

Description technique

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Section | 21,1×6,3 mm |
| Longueur sans queue | 200 mm |
| Correspond à la taille allemande | 5 |
| Type de produit | Limes de précision |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|------------|----------------|----------|
| Alu Mg | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |

| | |
|-----------------|---------------------|
| Acier < 60 HRC | adaptée |
| Acier < 67 HRC | moyennement adaptée |
| INOX | adaptée |
| Ti | moyennement adaptée |
| Fonte GG(G) | adaptée |
| CuZn | adaptée |
| Plastique, PRFV | adaptée |
| Bois | adaptée |
| Uni | moyennement adaptée |

Accessoires

| | |
|--|---------------|
| Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 100X25 mm | 576000 100X25 |