



## Jeu de lime de précision Habilis 5 pièces, Longueur totale mm / taille suisse: 215/00



### Données de commande

N° commande	527050 215/00
GTIN	613548056325
Classe d'article	53B

### Description

#### Exécution:

**Limes de précision suisses** avec précision de forme et de taille, performances et durée de vie optimales. Formes similaires à celles des limes aiguilles, mais avec **queue résistante, forgée** carrée ou hexagonale et **section transversale renforcée. Manche inutile.**

#### Utilisation:

Particulièrement adaptées pour la fabrication d'outils et de moules, en raison de formes étroites et pointues. Les **limes de précision Habilis** permettent d'exercer une **pression équivalente** aux limes aiguilles.

#### Livraison:

1 lime de chaque 527060 / 7070 réf. 1, 3, 4, 5, 6 avec étui.

### Description technique

Longueur totale	215 mm
Correspond à la taille allemande	1
Type de produit	Limes de précision

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Alu Mg	adaptée
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 55 HRC	adaptée
Acier < 60 HRC	adaptée
Acier < 67 HRC	adaptée
INOX	adaptée
Ti	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Plastique, PRFV	adaptée
Bois	adaptée
Uni	moyennement adaptée

## Accessoires

Lime de précision HabilisLongueur totale 215 mm Type 6	527060 6
Lime de précision HabilisLongueur totale 215 mm Type 3	527060 3
Lime de précision HabilisLongueur totale 215 mm Type 5	527060 5
Lime de précision HabilisLongueur totale 215 mm Type 1	527060 1
Lime de précision HabilisLongueur totale 215 mm Type 4	527060 4