



Duromètre numérique Shore A, Type: A



Données de commande

N° commande	495002 A
GTIN	2050001672032
Classe d'article	49G

Description

Exécution:

Duromètres pour la mesure de la dureté Shore A ou D suivant DIN ISO 7619-1 (remplace DIN 53505) et ASTM D 2240. Robuste boîtier en aluminium.

Affichage à LED clair, à fort contraste. Mémoire de 100 valeurs mesurées avec date et heure. Interface USB pour PC et chargeur.

Utilisation:

Shore A: caoutchoucs tendres, élastomères, produits en caoutchouc naturel, résine à couler, cuir, néoprène, polyester, PVC tendre.

Accessoire(s):

Socle 495016. Blocs de test pour contrôle disponibles sur demande.

Logiciel pour l'établissement de protocole de contrôle, statistiques et graphiques disponible sur demande.

Description technique

Référence fabricant	30-200
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses	1

Type de batterie	Lithium-ion
Méthode de contrôle	Shore A
Interface	Interface USB
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	P1
Type de produit	Duromètres

Services

Etalonnage Duromètre Shore A/D/AO Type H	029000 H
Étalonnage DAkkSDuromètre Shore A/D/AO Type H	029010 H

Accessoires

Socle	495016
-------	--------