

Piges de contrôle simples Classe de tolérance 1, Type: 1



Données de commande

N° commande	483920 1
GTIN	2050001861337
Classe d'article	48A

Description

Exécution:

En acier spécial pour calibres de haute qualité, trempé (60 ± 2 HRC) et revenu. Surfaces rectifiées et rodées. À partir de \varnothing 1,5 mm, piges marquées, 0,1 mm – 0,99 mm sans chanfrein. À partir de 1,0 mm, un côté chanfreiné.

Classe de tolérance 1: \varnothing pige $\pm 0,001$ mm.

Utilisation:

Dégraissier avant usage et graisser après usage.

Remarque(s):

Lors de la commande, **indiquer également le \varnothing souhaité**, p. ex. 483900 réf. 5 **10,08** ou 483920 réf. 5 **10,082**.

Description technique

Longueur des piges	40 mm
Pas	0,001 mm
Dim. nominales	0,501 - 0,999 mm
Etalonnage	L5
Norme	DIN 2269
Classe de tolérance	1
Dureté	60 ± 2 HRC
Matériau	Acier spécial pour calibres
Type de produit	Piges de contrôle

Services

Étalonnage Piges de contrôle Ø maximal 20	028240 20
Étalonnage DAkkSPige de contrôle Ø maximal 20	028260 20