

## Piges de contrôle simples Classe de tolérance 1, Type: 2



### Données de commande

N° commande	483900 2
GTIN	2050001048813
Classe d'article	48A

### Description

#### Exécution:

En acier spécial pour calibres de haute qualité, trempé ( $60 \pm 2$  HRC) et revenu. Surfaces rectifiées et rodées. À partir de  $\varnothing$  1,5 mm, piges marquées, 0,1 mm – 0,99 mm sans chanfrein. À partir de 1,0 mm, un côté chanfreiné.

**Classe de tolérance 1:**  $\varnothing$  pige  $\pm 0,001$  mm.

#### Utilisation:

Dégraissier avant usage et graisser après usage.

#### Remarque(s):

Lors de la commande, **indiquer également le  $\varnothing$  souhaité**, p. ex. 483900 réf. 5 **10,08** ou 483920 réf. 5 **10,082**.

### Description technique

Pas	0,01 mm
Longueur des piges	70 mm
Dim. nominales	1 - 2,99 mm
Etalonnage	L5
Norme	DIN 2269
Classe de tolérance	1
Dureté	$60 \pm 2$ HRC
Matériau	Acier spécial pour calibres
Type de produit	Piges de contrôle

## Services

Étalonnage DAkkSPige de contrôle Ø maximal 20	028260 20
ÉtalonnagePiges de contrôle Ø maximal 20	028240 20