



## Duromètre mobile alphaDUR mini (sans sonde)



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 495047        |
| GTIN             | 2050001957238 |
| Classe d'article | 49G           |

### Description

#### Exécution:

Le duromètre UCI mobile **alphaDUR mini** est destiné aux mesures conformément aux normes DIN 50159-1 et ASTM A 1038 ainsi qu'à la directive VDI/VDE 2616. Plage de mesure de 10 à 3000 HV, écran couleur haute résolution, enregistrement de 50 étalonnages de matériaux et de 100000 données de mesure. Conversion en HRC, HRB, HB et résistance à la traction. Fonctions statistiques et batterie lithium-ion intégrée avec autonomie de 7 h. Mesure avec la sonde 495043 – à commander séparément.

#### Livraison:

Appareil de base avec batterie intégrée, câble de sonde, chargeur avec câble USB, mallette de transport et mode d'emploi sur clé USB (sans sonde).

#### Accessoire(s):

Sac de transport, logiciel pour l'établissement de protocoles de contrôle, statistiques, analyse graphique, option de transfert de données USB et étalons de dureté UCI avec certificat ISO/ASTM disponibles sur demande.

### Description technique

|              |             |
|--------------|-------------|
| Alimentation | Lithium-Ion |
|--------------|-------------|

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Hauteur                 | 23 mm                       |
| Longueur                | 135 mm                      |
| Largeur                 | 80 mm                       |
| Poids                   | 320 g                       |
| Référence fabricant     | 12-102                      |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie |
| Interface               | Port USB                    |
| Type de produit         | Duromètres                  |

## Accessoires

|   |               |
|---|---------------|
| Sonde UCI pour alphaDUR II et alphaDUR mini Charge d'essai 20 N         | 495043 20     |
| Accessoire de mise en place pour matériaux ronds Pour Ø pièce 10-50 mm  | 495048 10-50  |
| Accessoire de mise en place pour matériaux ronds Pour Ø pièce 50-250 mm | 495048 50-250 |
| Sonde UCI pour alphaDUR II et alphaDUR mini Charge d'essai 49 N         | 495043 49     |
| Sonde UCI pour alphaDUR II et alphaDUR mini Charge d'essai 30 N         | 495043 30     |
| Support de précision  | 495049        |
| Sonde UCI pour alphaDUR II et alphaDUR mini Charge d'essai 10 N         | 495043 10     |
| Sonde UCI pour alphaDUR II et alphaDUR mini Charge d'essai 98 N         | 495043 98     |
| Accessoire de mise en place pour surfaces planes                        | 495046        |