

**RENISHAW****Stylet à bille rubis Longueur 40 mm, Ø bille D: 4mm****Données de commande**

N° commande	494224 4
GTIN	2050000973505
Classe d'article	49F

**Description****Exécution:**

Stylet à bille rubis avec raccord fileté M2

**Remarque(s):**

Autres stylets dans d'autres dimensions et types de queues disponibles sur demande.

**Description technique**

Matière de la tige	Carbure
Ø bille D	4 mm
Poids	2,04 g
Ø corps (S)	2 mm
Longueur de travail effective	40 mm
Longueur L	40 mm
Raccord fileté	M2
Matériau pointe	Rubis
Type de produit	Palpeur

**Accessoires**

Rallonge de stylet Longueur 20 mm	494214 20
-----------------------------------	-----------

Support de palpeur à 5 directions M2 Type M2/5	494219 M2/5
Rallonge de stylet Longueur 30 mm	494214 30
Rallonge de stylet Longueur 40 mm	494214 40
Adaptateur Type M3/M2	494218 M3/M2
Rallonge de stylet Longueur 10 mm	494214 10
Kit de nettoyage de palpeurs	494240