

**3M****Bande abrasive en nylon (A) SC-BS, 6×610 mm, Comparaison grain: 280****Données de commande**

N° commande	558499 280
GTIN	4001895441196
Classe d'article	53M

**Description****Exécution:**

Nylon synthétique avec grain abrasif dans un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée, **fini uniforme, faible échauffement.**

Bande nylon souple pour une utilisation sur machines manuelles.

**Utilisation:**

Pour le ponçage de surfaces dégrossies ou brossées afin d'obtenir des résultats homogènes et reproductibles. Convient également pour l'élimination de pellicules oxydées, de salissures légères et de décolorations.

**Description technique**

Couleur	bleu
Degré de finesse	très fin
Comparaison grain	280
Exécution	A very fine
Série	SC-BS

Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Largeur bande abrasive	6 mm
Longueur bande abrasive	610 mm
Attribut des noms de produit	6×610 mm
Référence fabricant	SC-BS
Type de produit	Bandes abrasives en non-tissé(Vlies)

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée	15-20 m/s	
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	10 m/s	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	10 m/s	P
Acier < 55 HRC	adaptée	10 m/s	H
Acier < 60 HRC	adaptée	10 m/s	H
Acier < 67 HRC	adaptée	10 m/s	H
INOX	adaptée	10 m/s	
Ti	adaptée	10 m/s	
Fonte GG(G)	adaptée	10 m/s	K
CuZn	adaptée	10 m/s	N
Plastique, PRFV	adaptée	10 m/s	
Bois	adaptée	10 m/s	
Peinture	adaptée	10 m/s	
Uni	adaptée	10 m/s	
à sec	adaptée		