

3M**Bande abrasive en nylon (A) SC-BL, 75×2000 mm, Comparaison grain: 100****Données de commande**

N° commande	558507 100
GTIN	4001895760594
Classe d'article	53M

Description**Exécution:**

Nylon synthétique avec grain abrasif dans un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée, **fini uniforme, faible échauffement.**

Bande nylon robuste présentant un faible allongement pour des sollicitations maximales.

Utilisation:

Pour le ponçage de surfaces dégrossies ou brossées afin d'obtenir des résultats homogènes et reproductibles. Convient également pour l'élimination de pellicules oxydées, de salissures légères et de décolorations.

Description technique

Couleur	brun
Degré de finesse	grossier
Comparaison grain	100
Exécution	A coarse
Série	SC-BL

Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Largeur bande abrasive	75 mm
Longueur bande abrasive	2000 mm
Attribut des noms de produit	75×2000 mm
Référence fabricant	SC-BL
Type de produit	Bandes abrasives en non-tissé(Vlies)

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée	15-20 m/s	
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	10 m/s	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	10 m/s	P
Acier < 55 HRC	adaptée	10 m/s	H
Acier < 60 HRC	adaptée	10 m/s	H
Acier < 67 HRC	adaptée	10 m/s	H
INOX	adaptée	10 m/s	
Ti	adaptée	10 m/s	
Fonte GG(G)	adaptée	10 m/s	K
CuZn	adaptée	10 m/s	N
Plastique, PRFV	adaptée	10 m/s	
Bois	adaptée	10 m/s	
Peinture	adaptée	10 m/s	
Uni	adaptée	10 m/s	
à sec	adaptée		