




## Étau de précision, Largeur mors A: 25mm



### Données de commande

N° commande	494480 25
GTIN	4045197525413
Classe d'article	42L

### Description

#### Exécution:

Étau de précision en exécution chromée dure (laiton) ou anodisée (aluminium). Idéal pour les petites pièces, p. ex. sur microscopes et projecteurs de profil ou avec des rugosimètres. Précision angulaire de 0,04 mm, mors de serrage interchangeables en acier inoxydable trempé et en plastique. Mors de serrage fixes avec prismes pour pièces cylindriques. Le prisme supplémentaire sur le mors de serrage fixe ainsi que les rainures sur les grands côtés augmentent les possibilités d'utilisation.

### Description technique

Matériau étau	Aluminium anodisé
Hauteur totale c	25 mm
Plage de serrage max. b	24,5 mm
Longueur totale a	75 mm
Largeur mors A	25 mm
Hauteur mors C	10 mm
Largeur totale B	25 mm
Type de produit	Etaux de contrôle

