

**3M****Bande abrasive en nylon (A) SC-BL, 75×2000 mm, Comparaison grain: 180****Données de commande**

N° commande	558507 180
GTIN	4001895689628
Classe d'article	53M

**Description****Exécution:**

Nylon synthétique avec grain abrasif dans un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée, **fini uniforme, faible échauffement.**

Bande nylon robuste présentant un faible allongement pour des sollicitations maximales.

**Utilisation:**

Pour le ponçage de surfaces dégrossies ou brossées afin d'obtenir des résultats homogènes et reproductibles. Convient également pour l'élimination de pellicules oxydées, de salissures légères et de décolorations.

**Description technique**

Comparaison grain	180
Couleur	rouge
Degré de finesse	moyen
Exécution	A medium
Série	SC-BL

Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Largeur bande abrasive	75 mm
Longueur bande abrasive	2000 mm
Attribut des noms de produit	75×2000 mm
Référence fabricant	SC-BL
Type de produit	Bandes abrasives en non-tissé(Vlies)

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée	15-20 m/s	
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	10 m/s	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	10 m/s	P
Acier < 55 HRC	adaptée	10 m/s	H
Acier < 60 HRC	adaptée	10 m/s	H
Acier < 67 HRC	adaptée	10 m/s	H
INOX	adaptée	10 m/s	
Ti	adaptée	10 m/s	
Fonte GG(G)	adaptée	10 m/s	K
CuZn	adaptée	10 m/s	N
Plastique, PRFV	adaptée	10 m/s	
Bois	adaptée	10 m/s	
Peinture	adaptée	10 m/s	
Uni	adaptée	10 m/s	
à sec	adaptée		