

RENISHAW**Palpeur, cylindrique, Ø cylindre D: 2Rmm****Données de commande**

N° commande	494230 2R
GTIN	2050000973567
Classe d'article	49F

Description**Exécution:**

Palpeur rubis cylindrique avec raccord fileté M2

Remarque(s):

Autres stylets dans d'autres dimensions et types de queues disponibles sur demande.

Description technique

Longueur de travail effective	7,2 mm
Matière de la tige	rubin
Poids	0,5 g
Ø cylindre D	2 mm
Longueur L	20 mm
Raccord fileté	M2
Type de produit	Palpeur

Accessoires

Rallonge de stylet Longueur 20 mm	494214 20
Adaptateur Type M3/M2	494218 M3/M2
Kit de nettoyage de palpeurs	494240

Rallonge de stylet Longueur 40 mm	494214 40
Rallonge de stylet Longueur 30 mm	494214 30
Support de palpeur à 5 directions M2 Type M2/5	494219 M2/5
Rallonge de stylet Longueur 10 mm	494214 10