

3M**Bande abrasive en nylon (A) SC-BS, 13×610 mm, Comparaison grain: 180****Données de commande**

N° commande	558500 180
GTIN	4001895492365
Classe d'article	53M

Description**Exécution:**

Nylon synthétique avec grain abrasif dans un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée, **fini uniforme, faible échauffement.**

Bande nylon souple pour une utilisation sur machines manuelles.

Utilisation:

Pour le ponçage de surfaces dégrossies ou brossées afin d'obtenir des résultats homogènes et reproductibles. Convient également pour l'élimination de pellicules oxydées, de salissures légères et de décolorations.

Description technique

Couleur	rouge
Comparaison grain	180
Degré de finesse	moyen
Exécution	A medium
Série	SC-BS

Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Largeur bande abrasive	13 mm
Longueur bande abrasive	610 mm
Attribut des noms de produit	13×610 mm
Référence fabricant	SC-BS
Type de produit	Bandes abrasives en non-tissé(Vlies)

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée	15-20 m/s	
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	10 m/s	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	10 m/s	P
Acier < 55 HRC	adaptée	10 m/s	H
Acier < 60 HRC	adaptée	10 m/s	H
Acier < 67 HRC	adaptée	10 m/s	H
INOX	adaptée	10 m/s	
Ti	adaptée	10 m/s	
Fonte GG(G)	adaptée	10 m/s	K
CuZn	adaptée	10 m/s	N
Plastique, PRFV	adaptée	10 m/s	
Bois	adaptée	10 m/s	
Peinture	adaptée	10 m/s	
Uni	adaptée	10 m/s	
à sec	adaptée		