

Piges de contrôle simples Classe de tolérance 1, Type: 3



Données de commande

N° commande	483940 3
GTIN	2050001056917
Classe d'article	48A

Description

Exécution:

Piges de contrôle en acier à outils allié 60 ±2 HRC. Pige: trempée, revenue, rectifiée et rodée.
Poignée: indication du Ø gravée.

Remarque(s):

Lors de la commande, **indiquer également le Ø souhaité**, par ex. 483940 réf. 2, **0,35**.

Description technique

Pas	0,01 mm
Longueur totale	53 mm
Longueur de contrôle	33 mm
Dim. nominales	0,5 - 0,99 mm
Étalonnage	L5
Norme	DIN 2269
Classe de tolérance	1
Dureté	60 ±2 HRC
Matériau	Acier à outils allié
Type de produit	Piges de contrôle

Services

Étalonnage DAkkSPige de contrôle Ø maximal 20	028260 20
	028240 20

EtalonnagePiges de contrôle Ø maximal 20
