



VALTITAN Lime aiguille de précision Longueur totale 180 mm, SH 0 / DH 1, Type: 3



Données de commande

| | |
|------------------|--------------|
| N° commande | 527550 3 |
| GTIN | 613548045565 |
| Classe d'article | 53B |

Description

Exécution:

Limes aiguilles hautes performances avec une résistance à l'usure très élevée. Dureté de surface de **1200 HV**. La forme particulière des dents empêche l'accumulation des copeaux sur la lime pour un nettoyage aisé par légers tapotements (sur du bois).

Norme:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Description technique

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Surfaces de limage | 2 |
| Longueur totale | 180 mm |
| Section | 5,9×2,0 mm |
| Forme | mi-ronde |
| Taille suisse | 0 |
| Correspond à la taille allemande | 1 |
| Attribut des noms de produit | SH 0 / DH 1 |
| Avec manche de lime | non |
| Type de produit | Limes aiguille |

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | adaptée | | |
| INOX | adaptée | | |
| Ti | adaptée | | |
| Fonte GG(G) | adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Plastique, PRFV | adaptée | | |
| Bois | adaptée | | |
| Uni | adaptée | | |

Accessoires

| | |
|---|----------|
| Poignée de serrage rapide pour limes aiguilles Type 3 | 519700 3 |
| Poignée de serrage rapide pour limes aiguilles Type 2 | 519700 2 |