



## Lime aiguille de précision Longueur totale 180 mm, SH 00 / DH 00, Type: 4



### Données de commande

N° commande	527150 4
GTIN	613548048580
Classe d'article	53B

### Description

#### Exécution:

Les limes aiguilles de précision suisses répondent aux exigences les plus strictes en termes de précision de forme et de taille, de rendement et de durée de vie. Longueur de taille =  $\frac{1}{2}$  longueur de lime. Réalisées en acier spécial pour limes de précision avec résistance à l'usure élevée (65-66 HRC). Formes étudiées avec précision, angles de taille spéciaux et grand choix de tailles différentes. Performances élevées.

**Poignées de serrage rapide, voir code art. 519700.**

#### Norme:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

#### Remarque(s):

Voir également limes de précision Habilis 527050 – 527070.

### Description technique

Surfaces de limage	1
Longueur totale	180 mm
Diamètre	3,2 mm

Forme	ronde
Taille suisse	00
Correspond à la taille allemande	1
Attribut des noms de produit	SH 00 / DH 00
Type de produit	Limes aiguille

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Uni	moyennement adaptée		

### Accessoires

Poignée de serrage rapide pour limes aiguilles Type 2	519700 2
Poignée de serrage rapide pour limes aiguilles Type 3	519700 3