



## VALTITAN Lime aiguille de précision Longueur totale 180 mm, SH 0 / DH 1, Type: 10



### Données de commande

N° commande	527550 10
GTIN	613548045718
Classe d'article	53B

### Description

#### Exécution:

**Limes aiguilles hautes performances** avec une résistance à l'usure très élevée. Dureté de surface de **1200 HV**. La forme particulière des dents empêche l'accumulation des copeaux sur la lime pour un nettoyage aisé par légers tapotements (sur du bois).

#### Norme:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

### Description technique

Longueur totale	180 mm
Section	5,4×2,0 mm
Surfaces de limage	1
Forme	barrette
Taille suisse	0
Correspond à la taille allemande	1
Attribut des noms de produit	SH 0 / DH 1
Avec manche de lime	non
Type de produit	Limes aiguille

### Données utilisateur

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Uni	adaptée		

---

## Accessoires

Poignée de serrage rapide pour limes aiguilles Type 2	519700 2
Poignée de serrage rapide pour limes aiguilles Type 3	519700 3