

## Tampon lisse double H7, Ø nominal: 20mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 484000 20     |
| GTIN             | 4045197210876 |
| Classe d'article | 48B           |

### Description

#### Exécution:

Les côtés ENTRE de ces calibres de fabrication sont fabriqués avec une **surépaisseur d'usure admissible** suivant DIN 7164.

Corps de mesure en acier spécial de première qualité, trempé, revenu, rectifié et rodé.

Tampons lisses doubles avec classe de tolérance H7.

#### Norme:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Remarque(s):

- **Autres dimensions intermédiaires disponibles sur demande ou à commander sur le site [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com), par ex. 484000 réf. 82.**
- **Tampons de réception (sans surdimensionnement), voir 484027.**
- **Tampons avec dimensions intermédiaires et tous les Ø avec tolérance chiffrée, voir 484025.**

### Description technique

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Plage de tolérance | H                   |
| Norme              | DIN 7150-2          |
| Norme              | DIN 7164            |
| Qualité            | 7                   |
| Dim. nominales     | 20 mm               |
| Type de jauge      | Calibre ENTRE       |
| Type de jauge      | Calibre N'ENTRE PAS |
| Type de jauge      | Calibre ENTRE       |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Étalonnage      | M2                  |
| Type de produit | Tampon lisse double |

**Services**

|   |           |
|---|-----------|
| Étalonnage DAkkSTampon lisse double Ø maximal 60 mm | 028340 60 |
| ÉtalonnageTampons lisses doubles Ø maximal 20 mm    | 028300 20 |