

Tampon lisse double H7, Ø nominal: 32mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 484000 32 |
| GTIN | 4045197210975 |
| Classe d'article | 48B |

Description

Exécution:

Les côtés ENTRE de ces calibres de fabrication sont fabriqués avec une **surépaisseur d'usure admissible** suivant DIN 7164.

Corps de mesure en acier spécial de première qualité, trempé, revenu, rectifié et rodé.

Tampons lisses doubles avec classe de tolérance H7.

Norme:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Remarque(s):

- **Autres dimensions intermédiaires disponibles sur demande ou à commander sur le site www.hoffmann-goup.com, par ex. 484000 réf. 82.**
- **Tampons de réception (sans surdimensionnement), voir 484027.**
- **Tampons avec dimensions intermédiaires et tous les Ø avec tolérance chiffrée, voir 484025.**

Description technique

| | |
|--------------------|---------------------|
| Plage de tolérance | H |
| Norme | DIN 7150-2 |
| Norme | DIN 7164 |
| Qualité | 7 |
| Type de jauge | Calibre ENTRE |
| Type de jauge | Calibre N'ENTRE PAS |
| Type de jauge | Calibre ENTRE |
| Dim. nominales | 32 mm |

| | |
|-----------------|---------------------|
| Étalonnage | M2 |
| Type de produit | Tampon lisse double |

Services

| | |
|---|-----------|
| Étalonnage Tampons lisses doubles Ø maximal 60 mm | 028300 60 |
| Étalonnage DAKKSTampon lisse double Ø maximal 60 mm | 028340 60 |