

**Pierre à dresser Arkansas original (blanc), grain 8000 dans un coffret en bois,
Longueur×Largeur: 150X50mm****Données de commande**

N° commande	558830 150X50
GTIN	4037073001586
Classe d'article	56Z

Description**Exécution:**

Pierre naturelle (Arkansas original) provenant de quartzite au grain très fin; bords très résistants. Pour des surfaces polies et un affûtage précis. Grain 5000 (préponçage), grain 8000 (polissage).

Utilisation:

Pour **l'ebavurage, l'affûtage, le polissage et le chanfreinage** d'outils ou d'arêtes d'outils. Pour la finition d'alésages, de surfaces et d'arêtes lors de la fabrication de moules. Egalement pour l'amélioration des surfaces, l'ajustage et le polissage. **A utiliser de préférence avec de l'huile, du pétrole ou de l'eau.**

Remarque(s):

Un faible apport d'huile permet d'augmenter la durée de vie et la capacité d'abrasion.

Description technique

Largeur	50 mm
Longueur	150 mm
Hauteur	12 mm
Degré de finesse	Polissage
Grain	8000

Abrasifs	Quartzite de l'Arkansas
Emballage	Coffret en bois
Type de produit	Pierre à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		