



Jeu de rifloirs précision, taille 2 = moyen (12 pièces)



Données de commande

N° commande	528310
GTIN	2050001697981
Classe d'article	53B

Description

Exécution:

Les ébauches des **rifloirs de précision suisses** sont forgées et rectifiées dans un acier spécial, grâce à des machines de précision, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes avec une dureté de **65 – 66 HRC**. La taille réalisée proprement jusqu'à l'extrémité de la pointe démontre la qualité de ces rifloirs. Ces outils se distinguent par une précision de forme, des performances et une durée de vie optimales.

Utilisation:

Pour des travaux précis et en finesse, même pour des matériaux très durs, p. ex. dans la fabrication de moules et d'outils.

Livraison:

Livrées dans une pochette enroulable. 1 lime de chaque 528300, forme 711 – 790.

Description technique

Degré de finesse	moyen
Taille suisse	2
Nombre de tailles	25 cm
Longueur totale	180 mm

Nombre de limes individuelles	12
Type de produit	Rifloirs

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Uni	moyennement adaptée		

Accessoires

Rifloir de précision, moyenLongueur 180 mm Type 761	528300 761
Trousse pour rifloirs Nombre de casiers 12	528510 12
Rifloir de précision, moyenLongueur 180 mm Type 731	528300 731
Rifloir de précision, moyenLongueur 180 mm Type 750	528300 750
Rifloir de précision, moyenLongueur 180 mm Type 771	528300 771
Rifloir de précision, moyenLongueur 180 mm Type 711	528300 711
Rifloir de précision, moyenLongueur 180 mm Type 713	528300 713
Rifloir de précision, moyenLongueur 180 mm Type 732	528300 732

Rifloir de précision, moyenLongueur 180 mm Type 790	528300 790
Rifloir de précision, moyenLongueur 180 mm Type 741	528300 741
Rifloir de précision, moyenLongueur 180 mm Type 763	528300 763
Rifloir de précision, moyenLongueur 180 mm Type 764	528300 764
Rifloir de précision, moyenLongueur 180 mm Type 781	528300 781