



Clé à douilles avec manche 100% isolée, Ouverture: 7mm



Données de commande

N° commande	622500 7
GTIN	4010995008581
Classe d'article	63K

Description

Exécution:

Exécution longue; tête hexagonale profonde pour boulons en saillie.

Isolation plastique jusqu'à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.

Norme:

DIN 3125

Matière(s):

Poignée multimatière ergonomique avec protection anti-glissement. **Lame** en acier au chrome-vanadium, brunie, isolée.

Description technique

Ouverture	7 mm
Longueur totale	243 mm
Longueur lame	125 mm
Référence fabricant	SoftFinish® electric
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Norme	DIN 3125
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Type de produit	Clé à douilles

