



Lime aiguille diamantée, 140 mm Grain D126 (moyen) universel, Type: 5



Données de commande

N° commande	529220 5
GTIN	4007220016794
Classe d'article	53B

Description

Exécution:

Les ébauches de ces limes aiguilles sont forgées et rectifiées dans un acier spécial. De la poudre de diamant de grain uniforme est répartie régulièrement sur les limes et fixée par galvanisation. Une teneur en diamant uniforme et la durée du diamant garantissent des performances optimales. **Longueur de lime totale = 140 mm**; longueur diamantée = 70 mm; Ø tige = 3 mm.

Utilisation:

Pour des travaux de restauration précis pour des outils de coupe, de perçage et de presse en **acier trempé** ou en **carbure**. Egalement pour le travail du **verre, de la céramique**, etc. Limage avec **pression réduite**, notamment sur les arêtes. Une pression plus importante n'améliore pas les performances de limage et endommage la lime.

Granulométrie:

Grain moyen (lime standard) **D126**.

Accessoire(s):

Poignées de serrage rapides pour ces limes, voir 519700.

Description technique

Forme	carrée
Section avec recouvrement	2,6×2,6 mm
Longueur recouvrement	70 mm
Abrasifs	Diamant
Abréviation de l'abrasif	D
Grain	D126
Avec manche de lime	non
Type de produit	Limes aiguilles

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		

Accessoires

Poignée de serrage rapide pour limes aiguilles Type 2	519700 2
Poignée de serrage rapide pour limes aiguilles Type 3	519700 3