



Rifloir de précision, moyen Longueur 180 mm, SH 2 / DH 2, Type: 750



Données de commande

N° commande	528300 750
GTIN	613548076774
Classe d'article	53B

Description

Exécution:

Les ébauches des **rifloirs de précision suisses** sont forgées et rectifiées dans un acier spécial, grâce à des machines de précision, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes avec une dureté de **65 – 66 HRC**. La taille réalisée proprement jusqu'à l'extrémité de la pointe démontre la qualité de ces rifloirs. Ces outils se distinguent par une précision de forme, des performances et une durée de vie optimales.

Utilisation:

Pour des travaux précis et en finesse, même pour des matériaux très durs, p. ex. dans la fabrication de moules et d'outils.

Description technique

Section	4,4x1,2 mm
Degré de finesse	moyen
Taille suisse	2
Correspond à la taille allemande	2
Nombre de tailles	25 cm
Longueur totale	180 mm
Attribut des noms de produit	SH 2 / DH 2
Type de produit	Rifloirs

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Uni	moyennement adaptée		