



## Rifloir de précision, fin Longueur 150 mm, SH 2 / DH 2, Type: 952



### Données de commande

N° commande	528050 952
GTIN	613548078617
Classe d'article	53B

### Description

#### Exécution:

Les ébauches des **rifloirs de précision suisses** sont forgées et rectifiées dans un acier spécial, grâce à des machines de précision, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes avec une dureté de **65 – 66 HRC**. La taille réalisée proprement jusqu'à l'extrémité de la pointe démontre la qualité de ces rifloirs. Ces outils se distinguent par une précision de forme, des performances et une durée de vie optimales.

#### Utilisation:

Pour des travaux précis et en finesse, même pour des matériaux très durs, p. ex. dans la fabrication de moules et d'outils.

### Description technique

Section	4,4x1,2 mm
Degré de finesse	fin
Taille suisse	2
Correspond à la taille allemande	2
Nombre de tailles	38 cm
Longueur totale	150 mm
Attribut des noms de produit	SH 2 / DH 2
Type de produit	Rifloirs

### Données utilisateur

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Uni	moyennement adaptée		