



VALTITAN Limes aiguilles de précision Jeu de 6 pièces, Longueur totale mm / taille suisse: 180/0



Données de commande

N° commande	527660 180/0
GTIN	613548045770
Classe d'article	53B

Description

Exécution:

Limes aiguilles hautes performances avec une résistance à l'usure très élevée. Dureté de surface de **1200 HV**. La forme particulière des dents empêche l'accumulation des copeaux sur la lime pour un nettoyage aisé par légers tapotements (sur du bois).

Norme:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Livraison:

En pochette plastique. 1 lime de chaque forme: plate, mi-ronde, ronde, carrée, triangulaire et barrette).

Description technique

Longueur totale	180 mm
Taille suisse	0
Type de produit	Limes aiguille

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		

Acier < 900 N/mm ²	adaptée
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée
Acier < 55 HRC	adaptée
Acier < 60 HRC	adaptée
Acier < 67 HRC	adaptée
INOX	adaptée
Ti	adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Plastique, PRFV	adaptée
Bois	adaptée
Uni	adaptée

Accessoires

Poignée de serrage rapide pour limes aiguilles Type 3	519700 3
Poignée de serrage rapide pour limes aiguilles Type 2	519700 2