

**Pierre d'affûtage – Arkansas original (blanc), grain 8000, ronde,
Longueur×Largeur: 100X6mm****Données de commande**

N° commande	558730 100X6
GTIN	4037073002354
Classe d'article	56Z

Description**Exécution:**

Pierre naturelle (Arkansas original) provenant de quartzite au grain très fin; bords très résistants. Pour des surfaces polies et un affûtage précis. Grain 5000 (préponçage), grain 8000 (polissage).

Utilisation:

Pour **l'ébavurage, l'affûtage, le polissage et le chanfreinage** d'outils ou d'arêtes d'outils. Pour la finition d'alésages, de surfaces et d'arêtes lors de la fabrication de moules. Egalement pour l'amélioration des surfaces, l'ajustage et le polissage. **A utiliser de préférence avec de l'huile, du pétrole ou de l'eau.**

Remarque(s):

Un faible apport d'huile permet d'augmenter la durée de vie et la capacité d'abrasion.

Description technique

Grain	8000
Degré de finesse	Polissage
Longueur	100 mm
Largeur	6 mm
Couleur	blanc
Abrasifs	Quartzite de l'Arkansas
Forme	ronde
Type de produit	Pierres d'affûtage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		