



Jeu de rifloirs précision, taille SH 2 = fin (13 pièces)



Données de commande

N° commande	528010
GTIN	2050001697646
Classe d'article	53B

Description

Exécution:

Les ébauches des **rifloirs de précision suisses** sont forgées et rectifiées dans un acier spécial, grâce à des machines de précision, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes avec une dureté de **65 – 66 HRC**. La taille réalisée proprement jusqu'à l'extrémité de la pointe démontre la qualité de ces rifloirs. Ces outils se distinguent par une précision de forme, des performances et une durée de vie optimales.

Utilisation:

Pour des travaux précis et en finesse, même pour des matériaux très durs, p. ex. dans la fabrication de moules et d'outils.

Livraison:

Livrées dans une pochette enroulable. 1 lime de chaque 528050, forme 911 – 985.

Description technique

Degré de finesse	fin
Taille suisse	2
Nombre de tailles	38 cm
Longueur totale	150 mm

Nombre de limes individuelles	13
Type de produit	Rifloirs

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Uni	moyennement adaptée		

Accessoires

Rifloir de précision, finLongueur 150 mm Type 917	528050 917
Rifloir de précision, finLongueur 150 mm Type 916	528050 916
Rifloir de précision, finLongueur 150 mm Type 981	528050 981
Rifloir de précision, finLongueur 150 mm Type 974	528050 974
Rifloir de précision, finLongueur 150 mm Type 964	528050 964
Rifloir de précision, finLongueur 150 mm Type 984	528050 984
Rifloir de précision, finLongueur 150 mm Type 952	528050 952
Trousse pour rifloirs Nombre de casiers 13	528510 13

Rifloir de précision, finLongueur 150 mm Type 911	528050 911
Rifloir de précision, finLongueur 150 mm Type 965	528050 965
Rifloir de précision, finLongueur 150 mm Type 930	528050 930
Rifloir de précision, finLongueur 150 mm Type 942	528050 942
Rifloir de précision, finLongueur 150 mm Type 985	528050 985
Rifloir de précision, finLongueur 150 mm Type 914	528050 914