




## Jeu de limes aiguilles diamantées, 5 pièces, 140 mm, Grain: D181µm



### Données de commande

N° commande	529300 D181
GTIN	4007220017395
Classe d'article	53B

### Description

#### Exécution:

Les ébauches de ces limes aiguilles sont forgées et rectifiées dans un acier spécial. De la poudre de diamant de grain uniforme est répartie régulièrement sur les limes et fixée par galvanisation. Une teneur en diamant uniforme et la durée du diamant garantissent des performances optimales. **Longueur de lime totale = 140 mm**; longueur diamantée = 70 mm; Ø tige = 3 mm.

#### Utilisation:

Pour des travaux de restauration précis pour des outils de coupe, de perçage et de presse en **acier trempé** ou en **carbure**. Egalement pour le travail du **verre, de la céramique**, etc. Limage avec **pression réduite**, notamment sur les arêtes. Une pression plus importante n'améliore pas les performances de limage et endommage la lime. Gros grains

#### Livraison:

Dans un coffret en plastique.

**5 pièces**, 1 lime des formes 1; 3; 4; 5; 6.

#### Accessoire(s):

**Poignées de serrage rapides** pour ces limes, voir 519700.

### Description technique

Longueur totale	140 mm
Abrasifs	Diamant
Abréviation de l'abrasif	D
Nombre de limes individuelles	5
Emballage	Coffret en plastique

Type de produit

Limes aiguilles

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		

## Accessoires

Lime aiguille diamantée, 140 mm Grain D181 (grossier) Type 1	529230 1
Poignée de serrage rapide pour limes aiguilles Type 2	519700 2
Lime aiguille diamantée, 140 mm Grain D181 (grossier) Type 8	529230 8
Lime aiguille diamantée, 140 mm Grain D181 (grossier) Type 4	529230 4
Poignée de serrage rapide pour limes aiguilles Type 3	519700 3
Lime aiguille diamantée, 140 mm Grain D181 (grossier) Type 3	529230 3
Lime aiguille diamantée, 140 mm Grain D181 (grossier) Type 6	529230 6