



Jeu de clés à douilles 100% isolées, Nombre de clés: 5



Données de commande

N° commande	622510 5
GTIN	4010995228200
Classe d'article	63K

Description

Exécution:

Manche et lame **100% isolés jusqu'à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201**.

La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique. **Utilisation:** Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

Poignée multimatériau ergonomique avec protection anti-glissement. **Lame** en acier au chrome-vanadium, brunie. Exécution longue; tête hexagonale profonde pour boulons en saillie.

Norme:

DIN 3125

Matière(s):

Poignée multimatériau ergonomique avec protection anti-glissement. **Lame** en acier au chrome-vanadium, brunie, isolée.

Contenu:

1 clé de chaque 622500: 7; 8; 9; 10; 13 mm

Description technique

Nombre de clés	5
Référence fabricant	SoftFinish® electric
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Norme	DIN 3125
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans

Type de produit

Clé à douilles

Accessoires

Clé à douilles avec manche100% isolée Ouverture 9 mm	622500 9
Clé à douilles avec manche100% isolée Ouverture 13 mm	622500 13
Clé à douilles avec manche100% isolée Ouverture 7 mm	622500 7
Clé à douilles avec manche100% isolée Ouverture 8 mm	622500 8
Clé à douilles avec manche100% isolée Ouverture 10 mm	622500 10