



Jeu de clés à douilles 100% isolées, Nombre de clés: 11



Données de commande

N° commande	622510 11
GTIN	4010995228217
Classe d'article	63K

Description

Exécution:

Manche et lame **100% isolés jusqu'à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.**

La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique. **Utilisation:** Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

Poignée multimatière ergonomique avec protection anti-glissement. **Lame** en acier au chrome-vanadium, brunie. Exécution longue; tête hexagonale profonde pour boulons en saillie.

Norme:

DIN 3125

Matière(s):

Poignée multimatière ergonomique avec protection anti-glissement. **Lame** en acier au chrome-vanadium, brunie, isolée.

Contenu:

1 clé de chaque 622500: Réf. 5,5; 6 ; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17

Description technique

Nombre de clés	11
Référence fabricant	SoftFinish® electric

Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Norme	DIN 3125
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Clé à douilles avec manche100% isolée Ouverture 11 mm	622500 11
Clé à douilles avec manche100% isolée Ouverture 13 mm	622500 13
Clé à douilles avec manche100% isolée Ouverture 8 mm	622500 8
Clé à douilles avec manche100% isolée Ouverture 5,5 mm	622500 5,5
Clé à douilles avec manche100% isolée Ouverture 7 mm	622500 7
Clé à douilles avec manche100% isolée Ouverture 17 mm	622500 17
Clé à douilles avec manche100% isolée Ouverture 6 mm	622500 6
Clé à douilles avec manche100% isolée Ouverture 9 mm	622500 9
Clé à douilles avec manche100% isolée Ouverture 10 mm	622500 10