



Jeu de clés à douilles articulées, Nombre de clés: 7



Données de commande

N° commande	622810 7
GTIN	8014230038681
Classe d'article	63P

Description

Exécution:

La poignée en T fait office de poignée mobile avec butée de sécurité contre le glissement. Avec tête articulée pivotante (angle de rotation 50°, angle de reprise jusqu'à 90°). Le ressort intégré maintient la position articulée.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Contenu:

1 clé à douilles de chaque 622800: Réf. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19

Description technique

Nombre de clés	7
Angle de rotation	50 degré
Angle de reprise	90 degré
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromée
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Clé à douilles articulée Ouverture 11 mm	622800 11
Clé à douilles articulée Ouverture 19 mm	622800 19
Clé à douilles articulée Ouverture 8 mm	622800 8
Clé à douilles articulée Ouverture 13 mm	622800 13
Clé à douilles articulée Ouverture 14 mm	622800 14
Clé à douilles articulée Ouverture 17 mm	622800 17
Clé à douilles articulée Ouverture 10 mm	622800 10