

**Douille IMPACT 6 pans, 3/8 pouce avec aimant, Ouverture: 17mm****Données de commande**

N° commande	650135 17
GTIN	4045197336293
Classe d'article	62D

**Description****Exécution:**

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.

**Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.**

**Matière(s):**

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

**Description technique**

Longueur	30 mm
Ouverture	17 mm
Ø côté réception	25 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Convient pour une utilisation sur machine	oui
Type de produit	Douille

**Accessoires**

Goupille pour douilles, 3/8 pouce Ø×Longueur 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Bague en caoutchouc pour douilles, 3/8 pouce Ø 22 mm	650800 22
Kit d'attaches de sécurité pour douilles, 3/8 pouce, avec extracteur, 10 pièces Type 2	650790 2
Extracteur pour attaches de sécurité	650785