

Koken**Rallonge IMPACT, 3/8 pouce, Longueur totale: 75mm**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 650390 75 |
| GTIN | 4991644340125 |
| Classe d'article | 63R |

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.

Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.

Carrés conducteurs mâles suivant DIN 3121 A 10 avec goupille à ressort, carrés conducteurs femelles suivant DIN 3121 G 10 avec alésage et rainure circulaire.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.

Description technique

| | |
|---|---------------------------|
| Longueur totale | 75 mm |
| Carré d'entraînement | 3/8 pouce |
| Convient pour une utilisation sur machine | oui |
| Type de produit | Horex rallonge micrometre |

Accessoires

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Extracteur pour attaches de sécurité | 650785 |
|--------------------------------------|--------|

| | |
|--|---------------|
| Goupille pour douilles, 3/8 pouce Ø×Longueur 2,5X18 mm | 650900 2,5X18 |
| Bague en caoutchouc pour douilles, 3/8 pouce Ø 22 mm | 650800 22 |
| Kit d'attaches de sécurité pour douilles, 3/8 pouce, avec extracteur, 10 pièces Type 2 | 650790 2 |